

# Trapeze Sway Brace, Pipe

## NUMĂR DE CATALOG

### CSBR1

## CARACTERISTICI

Seismically braces trapeze hangers


Retrofit ability allows for the brace to be installed after the trapeze assembly is installed

Works with brace members of schedule 40 pipe, EMT conduit, and rigid conduit

One wrench size fits all required hardware, eliminating the need to change tools

Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection

FM Specification Tested with the following brace members: 1-2 in Sch40 Pipe, 1 in EMT Conduit, and 1 in Rigid Conduit



## ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 404566

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Rod Size (RS): 10;12;16;20

Width (W): 81.3 mm

Thickness (T): 3.4 mm

A: 88.9 mm

B: 86.4 mm

C: 29 mm

| FM Loads    |              |                                                          |           |           |           |
|-------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Part Number | Brace Member | Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical |           |           |           |
|             |              | 30° - 44°                                                | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° |
| CSBR1       | EN 10255 H   | 3360 N                                                   | 4930 N    | 7730 N    | 7730 N    |

### DIAGRAMS



### AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

#### North America

+1.800.753.9221  
 Option 1 – Customer Care  
 Option 2 – Technical Support

#### Europe

Netherlands:  
 +31 800-0200135  
 France:  
 +33 800 901 793

#### Europe

Germany:  
 800 1890272  
 Other Countries:  
 +31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500

