

U-Channel Cantilever Arm, Perforated with Brace, 250 mm x 30 mm x 30 mm x 3 mm

NUMĂR DE CATALOG

CUCS0250HD

CARACTERISTICI

U-Profile cantilever arm with brace

Perforated/slotted design



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 312110

Material: Oțel

Finish: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 250mm

Height (H): 230 mm

Width (W): 40 mm

Hole Size (HS): 13 mm

A: 30 mm

B: 30 mm



C: 50 mm

D: 11 mm

E: 36 mm

Thickness (T): 3 mm

Diameter (Ø): 11 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

