

# Strut Channel Type DD, Slotted, 124 mm x 41 mm x 2.5 mm



## NUMĂR DE CATALOG

**DD25H6000PG**

## CARACTERISTICI

Cold formed channel, slotted

Welded back to back



## ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 310650

Strut Type: DD (124 x 41 mm)

Material: Oțel

Finish: Pregalvanized

Thickness (T): 2.5 mm

Length (L): 6000mm

Height (H): 124 mm

Width (W): 41 mm


A: 26 mm

B: 13 mm

C: 27 mm

D: 50 mm

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

[nVent.com/GRDDT](http://nVent.com/GRDDT)

