

# Conduit to Beam Clamp, 18–30 mm , 16 mm Max Flange



## NUMĂR DE CATALOG

**EBC812M**

## CARACTERISTICI

Easy installation to beam flanges

Eliminates offset bending conduit

Conduit clip rotates 360 degrees



## ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 160200

Material: Spring Steel


Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 18 - 30 mm

Flange Thickness (FT): 16 mm Max

Torque (TQ): 3 N·m

Static Load: 450N



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

