

FCS Height Adjustable Loop Hanger, 1 1/4" Pipe, 32 DN, 43 mm OD, M8 Rod



NUMĂR DE CATALOG

FCS0125M8

CARACTERISTICI

Recommended for the suspension of stationary non-insulated fire sprinkler pipe

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Formed tips on the upper strap simplify disassembly and reassembly of the hanger

Rolled edges on the strap help to guide the pipe through, limiting binding and damage to metal or plastic pipe

Package includes all necessary hardware for installation



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 597964

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Pipe Size: 1 1/4" Min

NB/DN: 32

Outer Diameter (OD): 43 mm

Rod Size (RS): M8

Width (W): 10 mm


A: 89 mm

B: 36 mm

C: 15 mm

Static Load: 2000N

Wrench Size: 13 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

