

Insulated Heavy-Duty Pipe Clamp 53-59mm, M8/M10, Electrogalvanized



NUMĂR DE CATALOG

HDI047EG

CARACTERISTICI

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

Easy open flange for pipe sizes less than 4"

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 579007

Material: Oțel;EPDM-SBR Rubber

Finish: Electrogalvanized

Temperature: -50 to 110 °C

Color: Black

Outer Diameter (OD): 53 - 59 mm

Rod Size (RS): M8;M10

Width (W): 25 mm

Thickness (T): 2 mm

Screw Diameter (Sc): 8 mm


Screw Diameter metric (Sc): M8

Screw Length (L): 25mm

Static Load: 2000N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Lining is EPDM rubber.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

