


Strut Cantilever Arm Type CC, Slotted, HD, 450 mm x 41 mm x 41 mm x 2.5 mm

NUMĂR DE CATALOG

KCC25H0450HD

CARACTERISTICI

Welded back to back on flat mounting plate



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 311815

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Material: Oțel

Finish: Hot-Dip Galvanized

Length (L): 450mm

Height (H): 133 mm

Width (W): 50 mm

A: 22 mm

B: 41 mm

C: 41 mm


D: 50 mm

E: 8 mm

Y: 14 x 27 mm

Thickness (T): 2.5 mm

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

