

nVent CADDY Macrofix Non-Insulated M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" Pipe, 10 DN



NUMĂR DE CATALOG

MFN019EG

CARACTERISTICI

Plastic washer prevents screws from falling out during installation

Combo head bolt works with slotted, hex, or Phillips drivers

Longer ears position the screw farther from the hanger, improving tool clearance when the screw is tightened

Combination nut can be attached to M8 or M10 threaded rod, simplifying material handling

Screw length has been optimized to accommodate an increased pipe range, reducing inventory



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 586101

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Outer Diameter (OD): 15 - 19 mm

Pipe Size: 3/8"

NB/DN: 10

Rod Size (RS): M8;M10


Width (W): 20 mm

Thickness (T): 1 mm

Screw Diameter (Sc): 6

Screw Length (L): 17mm

Static Load: 1000N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

