

Gravity Toggle with Rubber Washer, M8 Rod, 100 mm

NUMĂR DE CATALOG


MTVB8100

CARACTERISTICI

Complete with rod, nut, washer and load distribution block

Threaded rod is secured against unintentional removal

Approved for use in stationary fire protection systems (for pipes up to 2")



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 584455

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Rod Size (RS): 8

Length (L): 100mm

Drill Bit Diameter: 22mm


Static Load: 800N

Ultimate Static Load (F): 20kN

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static Load represents the maximum recommended load when fixed to a trapezoidal sheet.

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

