


nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base



NUMĂR DE CATALOG

PEB

CARACTERISTICI

Ideal for use with strut channel type A and U-shaped brackets to create custom equipment supports

Height adjustable

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 360425

Material: Oțel;Polypropylene;Polietilenă

Finish: Hot-Dip Galvanized

Temperature: -34 to 54.4 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Height (H): 305 - 457 mm

Length (L): 314mm

Width (W): 314 mm

A: 76 mm

Surface Area: 0.09m²



Unit Weight: 4 kg

Static Load: 3340N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

The end user must select and evaluate the strut framing to ensure the custom assembled equipment support can properly support the applied load.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

