

Rooftop Pyramid H-Frame Post Base, Foam

NUMĂR DE CATALOG

PHB



CARACTERISTICI

Foam or rubber bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Rubber rooftop interface ideal for solar panel array installations

Mounting hardware pre-installed in bases

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Accepts standard strut channels

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 360422

Material: Oțel;Polypropylene;Polietilenă

Finish: Hot-Dip Galvanized

Temperature: -34 to 54.4 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Rooftop Interface: Foam

Strut Type: A (41 x 41 mm)

Height (H): 117 mm


Length (L): 314mm

Width (W): 314 mm

Surface Area: 0.09m²

Unit Weight: 1.8 kg

Static Load: 3335N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

