

Metal Pressure Clip, Fire-Rated, 16 Cable

NUMĂR DE CATALOG

PKM16H6IN

CARACTERISTICI

Includes insert for E30 fire rating according to DIN 4102-12

Ideal for smaller runs of cables

Flexible clip retains shape and allows for cables to be inserted after installation

Rounded edges help prevent cable damage

Cables are neatly installed providing a consistent and professional appearance

Low profile allows for installations in tight spaces



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 182049

Material: Spring Steel

Finish: nVent CADDY Armour

Hole Size (HS): 7.2 mm

Length (L): 233.5mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Fire rating test conducted with cable types listed. Equivalent halogen free safety cable can be used according to national guidelines.

E30 Fire Rating Data Cable Capacity				
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30				
Part Number	Number of Wire Pairs	Wire Diameter	Cable Diameter	Number of Cables
PKM10H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	14 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	10 Max
PKM16H6IN	2	0.8 mm	6.6 mm	24 Max
	4	0.8 mm	8.8 mm	18 Max

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

