

Rooftop Pyramid ST Bridge Assembly, 610 mm

NUMĂR DE CATALOG

PSB24A

CARACTERISTICI

Ideal for supporting multiple pipe runs, cable tray and air handling units

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection


Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 360475

Material: Polietilenă;Polypropylene;Oțel

Finish: Hot-Dip Galvanized

Temperature: -45 to 65 °C

Static Load Safety Factor: 3:1

Length 1 (L1): 610 mm

Length 2 (L2): 673 mm

Height (H): 142 mm

Width (W): 203 mm

Surface Area: 118709mm²


Unit Weight: 2 kg

Static Load: 8900N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static loads are assumed to be uniformly distributed.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

