

# 300m Spool of 1.5mm Steel Wire Rope, electrogalvanized



## NUMĂR DE CATALOG

**SLC15L1000SP**

## CARACTERISTICI

Spool with nVent CADDY Speed Link steel wire

Wire rope constructed from seven bundles of seven strands each of steel aircraft wire

## ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 196001

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Length: 300m

Static Load: 195N

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

#### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners. nVent reserves the right to change specifications without notice.

This document is system-generated.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nvent.com/ENDDT)

