

nVent CADDY Speed Link LD with Hook, S304, 1.5 mm Wire, 2 m Length

NUMĂR DE CATALOG

SLD15L2S

CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting

Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners

Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope

Easy to remove for applications requiring maintenance

Spring latch helps provide secure connection

Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 195935

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Wire Rope Length: 2m

A: 58.4 mm

B: 22.9 mm

C: 6.4 mm

Static Load: 195N

Height (H): 19 mm

Width (W): 12.7 mm

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Wire and pre-assembled hook end fitting made of Stainless Steel 316 (1.4401).



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

