

Tool-free 1.5mm Wire Rope Hanger Kit with Toggle End-Fitting - 2m Long - 19.5kg

NUMĂR DE CATALOG

SLK15L2T

CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Also available in Y-toggle configuration



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 196522

Material: Oțel; Zinc Alloy; Polypropylene

Finish: Electro galvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Wire Rope Length: 2m

A: 39 mm

B: 5 mm


Static Load: 195N

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

