

nVent CADDY Speed Link SLK with Drop Wire Clip, 1.5 mm Wire, 3 m Length

NUMĂR DE CATALOG

SLK15L3DW6

CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled drop wire clip end fitting for catenary cable

Can be used to hang services from catenary cable or act as an intermediate support to reduce sag and tension

Easily snaps onto catenary cable and locks in place when closed

Tool-free clip can be hand-closed on the catenary wire



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 196832

Material: Oțel;Spring Oțel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Electrogalvanized;nVent CADDY Armour

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Wire Rope Length: 3m

A: 70 mm

B: 20 mm

C: 25 mm

Diameter (Ø): 6 mm

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 195N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

