

nVent CADDY Speed Link SLK with Threaded Stud End, 1.5 mm Wire, 3 m Length, M8 Rod

NUMĂR DE CATALOG

SLK15L3SEM8

CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled threaded stud end fitting

Attaches to structures with threaded anchors or devices with threaded hole

Connects directly to threaded devices in trapeze assemblies, light fixtures, HVAC assemblies or signage



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 196570

Material: Oțel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Electro galvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Diameter: 1.5 mm

Wire Rope Length: 3m

Rod Size (RS): 8

Screw Length (L): 45mm


Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 195N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

