

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor, 2 mm Wire, 2 m Length

NUMĂR DE CATALOG

SLK2L2WA6

CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH & Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH & Co. KG



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 196734

Material: Oțel; Polypropylene; Zinc Alloy

Finish: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 2 mm

Wire Rope Length: 2m

Length (L): 54mm

Height (H): 55 mm

Width (W): 19 mm

Thickness (T): 12.5 mm


Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 300N

Drill Bit Diameter: 6mm

Drill Hole Depth: 31mm

Embedment Depth: 25 mm Min



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

