

Speed Link For 3 mm Wire, 200 Pack

NUMĂR DE CATALOG

SLK3C200

CARACTERISTICI

Push/pull keyless release allows easy adjustments

Low-profile locking device minimizes visual impact

Cable spread of 90 degrees allows positioning the device closer to the load

Keyless release tubes are easy to operate while wearing gloves

Double-sided locking mechanism enables simple height adjustment



ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 196730

Material: Oțel; Polypropylene; Zinc Alloy

Wire Rope Diameter: 3 mm

Height (H): 62 mm


Width (W): 24 mm

Thickness (T): 16 mm

Angle (a): 90 ° Max

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Locking devices are only to be used with nVent CADDY Speed Link wire spools and accessories with the same specified Wire Rope Diameter as the locking device. Do not use with any other wires.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

