

nVent CADDY Speed Link SLK with Loop, 3 mm Wire, 5 m Length

NUMĂR DE CATALOG

SLK3L5LP

CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled loop end fitting

Easy and flexible solution attaches to building structures

Wire rope wraps around structure and through loop for quick installation

Ideal for attaching to purlins, beams and other structural members

Works well in tight or confined spaces

Loop attaches directly to pipe, ductwork or other hanging assemblies



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 196709

Material: Oțel;Polypropylene;Zinc Alloy

Finish: Electrogalvanized

Static Load Safety Factor: 5:1

Wire Rope Diameter: 3 mm

Complies With: SMACNA HVAC-DCS

Wire Rope Length: 5m

Length (L): 101.6mm


Height (H): 62 mm

Width (W): 24 mm

Thickness (T): 16 mm

Angle (a): 90 ° Max

Static Load: 890N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

