

Strut Nut with Spring, Channel Type A, S316, M8 Rod, 6 mm



NUMĂR DE CATALOG

SPRAM8S6

CARACTERISTICI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels

Spring allows for easy installation

ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 315190

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)



Static Load Safety Factor: 3:1

Rod Size (RS): 8

Thickness (T): 6 mm

Torque (TQ): 28 N·m

Pull-Out Strength			
Part Number	Channel Thickness		
	2,5 mm	2 mm	1,5 mm
SPRAM6xx	2000 N	2000 N	2000 N
SPRAM8xx	3330 N	3330 N	3330 N
SPRAM10xx	4890 N	4440 N	4440 N
SPRAM12xx	4890 N	4660 N	4440 N
SPRAM12Txx	5670 N	5050 N	4440 N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

