


# U-Channel Type UC, Perforated, Steel, Pregalvanized, 30 mm x 30 mm x 2 mm

## NUMĂR DE CATALOG

**UC202000PG**

## CARACTERISTICI

Perforated/slotted design



## ATRIBUTE PRODUS

Article Number: 312200

Material: Oțel

Finish: Pregalvanized

Length (L): 2000mm

A: 30 mm

B: 30 mm


C: 50 mm

D: 11 mm

E: 36 mm

Thickness (T): 2 mm

Diameter (Ø): 11 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

