

PEMSA Wire Basket Tray C Bracket, 165 mm



NUMĂR DE CATALOG

WBT100CBRKT

CARACTERISTICI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for ceiling, wall and channel installations

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant



ATTRIBUTE PRODUS

Article Number: 820310

Material: Oțel

Finish: Electrogalvanized


Length 1 (L1): 137 mm

Length 2 (L2): 165 mm

Width (W): 54 mm

Height (H): 190 mm

Static Load: 327N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

