

Flexible Plastic Conduit and Pipe Clamp



CARACTERISTICI

Push-in installation of conduit

Flexible clamping design accommodates multiple conduit sizes using one clamp

Compatible with different structural attachment components to accommodate a variety of structures including concrete, brick, plywood, cable tray, spring steel fasteners and threaded rod

Snap-together clips can be easily assembled to limit the number of fixing points to structure

Low profile allows for installations in tight spaces

Non-flame propagating per IEC 61386-25

Passed 650°C glowing/hot-wire wire test per EN 60695-2

Suitable for insulated and non-insulated pipe applications


Push-in installation of conduit

Halogen free

UV-stabilized

Compliance to AS3500

Withstands up to 40kg of extraction force



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

