

Hold Down Bracket



CARACTERISTICI

Secures SPEEDWAY Cable Ladder to structural elements

Snap-over installation for securing horizontal runs only

Low profile allows for installations in tight spaces



SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	A	Depth (D)	Thickness (T)
CLSW4HDBGA	842040	Oțel	Hot-Dip Galvanized	40 mm	68mm	2 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Height (H)	Width (W)
CLSW4HDBGA	842040	112 mm	40 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

