

# nVent CADDY Pyramid Equipment Support Kit, 4 Post Base



## CARACTERISTICI

Kit includes post-base assemblies, frame and equipment-support clamps

Assembles and adjusts to size and height in minutes by one person with one tool

Innovative crossbar and equipment-support clamps enable quick assembly

Integral foam pad provides gentle interface for all roof types

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

Assembled support can be lifted as one unit and easily relocated



## SPECIFICAȚII

Table 1/3

| Număr de catalog | Article Number | Material                         | Finish             | Temperatur<br>e | Height (H)   | Length (L) |
|------------------|----------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------|
| PEK4B            | 360426         | Oțel, Polypropylene, Polietilenă | Hot-Dip Galvanized | -34 to 54.4 °C  | 305 - 457 mm | 1257mm     |

Table 2/3

| Număr de catalog | Article Number | Post Base (A) | Square Tube (B) | Cross Bar Assembly (C) | Width (W) | Surface Area       |
|------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|
| PEK4B            | 360426         | 314 mm x 4 pc | 1067 mm x 2 pc  | 1232 mm x 2 pc         | 1588 mm   | 0.36m <sup>2</sup> |



Table 3/3

| Număr de catalog | Article Number | Unit Weight | Ultimate Static Load (F) | Static Load Safety Factor |
|------------------|----------------|-------------|--------------------------|---------------------------|
| PEK4B            | 360426         | 36 kg       | 4980N                    | 3:1                       |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static load must be stable and uniformly distributed across frame.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

