


# nVent CADDY Pyramid ST Bridge Assembly



## CARACTERISTICI

Ideal for supporting multiple pipe runs, cable tray and air handling units

Foam bottom offers low abrasion interface for better roof membrane protection

Compatible with roof surfaces including single ply, bituminous, metal and spray foam

Provides superior load distribution, even with varying rooftop surfaces

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Multiple sizes and load ratings offer the ability to tailor the solution to the application

Hot-dip galvanized and UV stabilized for long lasting performance

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Material:</b>                  | Polietilenă; Polypropylene; Oțel |
| <b>Finish:</b>                    | Hot-Dip Galvanized               |
| <b>Temperature:</b>               | -45 to 65 °C                     |
| <b>Static Load Safety Factor:</b> | 3:1                              |

## SPECIFICAȚII

Table 1/2

| Număr de catalog | Article Number | Length 1 (L1) | Length 2 (L2) | Height (H) | Width (W) | Surface Area          |
|------------------|----------------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------------------|
| PSB24A           | 360475         | 610 mm        | 673 mm        | 142 mm     | 203 mm    | 118709mm <sup>2</sup> |
| PSB42A           | 360478         | 1067 mm       | 1143 mm       | 142 mm     | 203 mm    | 183225mm <sup>2</sup> |


Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | Unit Weight | Static Load |
|------------------|----------------|-------------|-------------|
| PSB24A           | 360475         | 2 kg        | 8900N       |
| PSB42A           | 360478         | 4 kg        | 13340N      |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static loads are assumed to be uniformly distributed.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

