

# nVent CADDY Rod Lock Beam Clamp



## CARACTERISTICI

Prefabricated assemblies easily lift and lock into place, helping to save time and money

Easy "push-to-install" design allows installers to simply push the threaded rod through the mounting hole, instantly holding it in position

Lock nut can be finger tightened, locking the rod in place

Works with slightly damaged threads and minor burrs on the threaded rod

Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19 and 23)

**Material:** Cast Iron  
**Finish:** Electrogalvanized



## SPECIFICAȚII

Table 1/2


| Număr de catalog | Article Number | Rod Size (RS) | Flange Thickness (FT) | Height (H) | Length (L) | Width (W) |
|------------------|----------------|---------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| CRLBM10EG        | 390002         | M10           | 3 - 10 mm             | 30 mm      | 52.3mm     | 25.3 mm   |
| CRLBM8EG         | 390001         | M8            | 3 - 10 mm             | 30 mm      | 52.3mm     | 25.3 mm   |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | A       | Static Load 1 (F1) | Static Load 2 (F2) |
|------------------|----------------|---------|--------------------|--------------------|
| CRLBM10EG        | 390002         | 24.9 mm | 1100N              | 2200N              |
| CRLBM8EG         | 390001         | 24.9 mm | 1100N              | 1400N              |

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static Load 1 represents 1/8" to 3/16" (3 mm to 5 mm) flange thickness. Static Load 2 represents 1/4" to 3/8" (6 mm to 10 mm) flange thickness.



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

