

nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle with Eyelet Extension

CARACTERISTICI

Secure hanging solution for use on control access points, projectors, etc.



SPECIFICAȚII

Table 1/2



Număr de catalog	Article Number	Materie	Finish	Static Load Safety Factor	Wire Rope Diameter	Wire Rope "Y" Length (YL)
SLD15QT250	196007	Oțel	Electro galvanizată	5:1	1.5 mm	0.25m

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	A	B	Static Load
SLD15QT250	196007	39 mm	5 mm	195N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

nVent CADDY Speed Link locking device not included.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

