

nVent CADDY Speed Link SLDM with Toggle



CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Sleek, low-profile locking device reduces visual impact

Keyless locking device is adjustable even after installation

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	A
SLDM615L2T	196044	Oțel	Electro galvanized	1.5 mm	2m	39 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	B	Static Load
SLDM615L2T	196044	5 mm	195N

Rod Size (RS): 6
Length (L): 7mm
Height (H): 24.5 mm
Width (W): 9.2 mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

