

# nVent CADDY Speed Link SLK with Angle Bracket



## CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled angle bracket end fitting

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Simple alternative to jack chain and additional hardware

**Material:** Oțel; Zinc Alloy; Polypropylene  
**Finish:** Electrogalvanized  
**Static Load Safety Factor:** 5:1  
**Complies With:** SMACNA HVAC-DCS



## SPECIFICAȚII


Table 1/2

| Număr de catalog | Article Number | Wire Rope Diameter | Wire Rope Length | A       | Hole Size (HS) | Height (H) |
|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------|----------------|------------|
| SLK15L1AB        | 196500         | 1.5 mm             | 1m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 55 mm      |
| SLK15L2AB        | 196501         | 1.5 mm             | 2m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 55 mm      |
| SLK15L3AB        | 196502         | 1.5 mm             | 3m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 55 mm      |
| SLK15L5AB        | 196503         | 1.5 mm             | 5m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 55 mm      |
| SLK2L2AB         | 196529         | 2 mm               | 2m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 55 mm      |
| SLK2L3AB         | 196530         | 2 mm               | 3m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 55 mm      |
| SLK2L5AB         | 196531         | 2 mm               | 5m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 55 mm      |
| SLK3L2AB         | 196713         | 3 mm               | 2m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 62 mm      |
| SLK3L5AB         | 196715         | 3 mm               | 5m               | 22.6 mm | 7.1 mm         | 62 mm      |

Table 2/2

| Număr de catalog | Article Number | Width (W) | Thickness (T) | Angle (a) | Static Load | Certifications |
|------------------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------------|
| SLK15L1AB        | 196500         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N        | cUL, UL, ITB   |
| SLK15L2AB        | 196501         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N        | cUL, UL, ITB   |
| SLK15L3AB        | 196502         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N        | cUL, UL, ITB   |
| SLK15L5AB        | 196503         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 195N        | ITB, cUL, UL   |
| SLK2L2AB         | 196529         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 440N        | ITB, cUL, UL   |
| SLK2L3AB         | 196530         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 440N        | cUL, ITB, UL   |
| SLK2L5AB         | 196531         | 19 mm     | 12.5 mm       | 90 ° Max  | 440N        | UL, cUL, ITB   |
| SLK3L2AB         | 196713         | 24 mm     | 16 mm         | 90 ° Max  | 890N        |                |
| SLK3L5AB         | 196715         | 24 mm     | 16 mm         | 90 ° Max  | 890N        |                |

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

