

# nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle



## CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting

Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices

Ideal for supporting lighting fixtures

Also available in Y-toggle configuration


**Material:** Oțel; Zinc Alloy; Polypropylene  
**Finish:** Electrogalvanized  
**Static Load Safety Factor:** 5:1  
**Complies With:** SMACNA HVAC-DCS  
**Wire Rope Diameter:** 1.5 mm



## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Article Number | Wire Rope Length | A     | B    | Static Load |
|------------------|----------------|------------------|-------|------|-------------|
| SLK15L10T        | 196526         | 10m              | 39 mm | 5 mm | 195N        |
| SLK15L1T         | 196521         | 1m               | 39 mm | 5 mm | 195N        |
| SLK15L2T         | 196522         | 2m               | 39 mm | 5 mm | 195N        |
| SLK15L2TR2       | 196644         | 2m               | 39 mm | 5 mm | 195N        |
| SLK15L3T         | 196523         | 3m               | 39 mm | 5 mm | 195N        |
| SLK15L5T         | 196524         | 5m               | 39 mm | 5 mm | 195N        |

**Height (H):** 55 mm  
**Width (W):** 19 mm  
**Thickness (T):** 12.5 mm  
**Angle (a):** 90 ° Max



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

