

nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor



CARACTERISTICI

Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG

Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete

No special tools required

ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG

Material:	Oțel;Polypropylene;Zinc Alloy
Finish:	Electrogalvanized
Static Load Safety Factor:	5:1
Drill Bit Diameter:	6mm
Drill Hole Depth:	31mm
Embedment Depth:	25 mm Min

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Wire Rope Diameter	Wire Rope Length	Length (L)	Height (H)	Width (W)
SLK15L2WA6	196671	1.5 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK15L3WA6	196672	1.5 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L2WA6	196734	2 mm	2m	54mm	55 mm	19 mm
SLK2L3WA6	196735	2 mm	3m	54mm	55 mm	19 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Thickness (T)	Angle (a)	Static Load
SLK15L2WA6	196671	12.5 mm	90 ° Max	195N
SLK15L3WA6	196672	12.5 mm	90 ° Max	195N

Număr de catalog	Article Number	Thickness (T)	Angle (a)	Static Load
SLK2L2WA6	196734	12.5 mm	90 ° Max	300N
SLK2L3WA6	196735	12.5 mm	90 ° Max	300N

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

