


nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension



CARACTERISTICI

Double hook offers easy attachment to basket tray, cable tray or lighting

Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray

Y-design provides improved stability

Spring latch helps provide secure connection



SPECIFICAȚII

Table 1/2



Număr de catalog	Article Number	Materie	Finish	Static Load Safety Factor	Wire Rope Diameter	Wire Rope "Y" Length (YL)
SLD2YH500	196015	Oțel	Electro galvanizată	5:1	2 mm	0.5m

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	A	B	C	Static Load
SLD2YH500	196015	58.4 mm	22.9 mm	6 mm	440N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

nVent CADDY Speed Link locking device not included.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

