

OCDC-Ti/T Deck Threaded Rod Hanger



CARACTERISTICI


Attaches to decking without having to drill or punch holes

Supports threaded rod

Material: Spring Steel
Finish: nVent CADDY Armour

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Hole Size (HS)	Hole Type	Flange Thickness (FT)	Static Load
OCDCTIM6	160710	6 mm	Threaded	1.0 - 2.5 mm	400N
OCDCTIM8	160720	8 mm	Threaded	1.0 - 2.5 mm	400N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

