

Oval Pipe Clamp with Nut

CARACTERISTICI

Designed to support pre-insulated twin tubes and integrated power cable for solar heat collectors

Shape of clamp provides a stable attachment to wall or ceiling



Material: Oțel
Finish: Electrogalvanized

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	NB/DN	Rod Size (RS)	A	B	Width (W)
MXOVDN1012EG	401161	10, 12	M8, M10	30 mm	69 mm	20 mm
MXOVDN1215EG	401244	12, 15	M8, M10	43 mm	78 mm	20 mm
MXOVDN1618EG	401245	16, 18	M8, M10	51 mm	88 mm	20 mm
MXOVDN20EG	401246	20	M8, M10	58 mm	108 mm	20 mm
MXOVDN25EG	403800	25	M8, M10	71 mm	124 mm	20 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
MXOVDN1012EG	401161	2 mm	6	20mm
MXOVDN1215EG	401244	2 mm	6	20mm
MXOVDN1618EG	401245	2 mm	6	20mm
MXOVDN20EG	401246	2 mm	6	20mm
MXOVDN25EG	403800	2 mm	6	20mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

