

# PEMSA Wire Basket Tray L Bracket



## CARACTERISTICI

Easy to use, quick connect feature

Ideal for typical wall and channel installations



IEC 61537 load rating and earthing compliant

**Material:** Oțel  
**Finish:** Electrogalvanized



## SPECIFICAȚII

| Număr de catalog | Article Number | Length (L) | Width (W) | Height (H) | Static Load | Certifications                                                                 |
|------------------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| WBT100LBRKT      | 820200         | 170mm      | 54 mm     | 138 mm     | 588N        | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, CE, CADDY EU WBT BRT                       |
| WBT150LBRKT      | 820210         | 220mm      | 54 mm     | 138 mm     | 588N        | CE, CADDY EU WBT BRT, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S                       |
| WBT200LBRKT      | 820220         | 270mm      | 54 mm     | 138 mm     | 588N        |                                                                                |
| WBT300LBRKT      | 820230         | 370mm      | 54 mm     | 138 mm     | 373N        | UKCA, CADDY EU WBT B, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB B S, CE, CADDY EU WBT BRT |
| WBT400LBRKT      | 820240         | 470mm      | 54 mm     | 138 mm     | 275N        | ANOR EU WTB B S, DoP, CADDY EU WBT, UKCA, CADDY EU WBT B, CE, CADDY EU WBT BRT |



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500

