


PEMSA Wire Basket Tray Quick Center Support

CARACTERISTICI

Ideal for tray widths up to 200mm

Side load access for cable installation

IEC 61537 load rating and earthing compliant




SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Length (L)	Width (W)	Height (H)
WBTQCTRSPRTM10	820425	Oțel	Electrogalvanized	59mm	35 mm	5 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Hole Size (HS)	Static Load
WBTQCTRSPRTM10	820425	8 - 10 mm	833N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

