

PEMSA Wire Basket Tray Universal Part Clamp

CARACTERISTICI

Significant mechanical clamping strength

Captive screw

IEC 61537 load rating and earthing compliant

Finish: Electrogalvanized

Material: Oțel



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Color	A	B	Rod Size (RS)
WBTUPCBG	820717	Black	20 mm	23 mm	6
WBTUPCEG	820716		20 mm	23 mm	6

DIAGRAMS

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

