

PEMSA Wire Basket Tray Universal Tray Splice



CARACTERISTICI

Significant mechanical joint strength

Robust steel design and construction

IEC 61537 load rating and earthing compliant



SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Color	Finish	A	B
WBTUNVSPLBG	820701	Oțel	Black	Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLEG	820700	Oțel		Electrogalvanized	24.5 mm	23 mm
WBTUNVSPLS4	820702	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)			24.5 mm	23 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	Certifications
WBTUNVSPLBG	820701	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLEG	820700	6	CE, CADDY EU WBT UNV, DoP, CADDY EU WBT, ANOR EU WTB EG S4 BG
WBTUNVSPLS4	820702	6	UKCA, CADDY WBTUNVSPLS4, CE, CADDY WBTUNVSPLS4



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

