

Pipe/Cable Clamp



CARACTERISTICI

Captive threaded stud minimizes the need for additional hardware

With the UNICBAND Sign Support Bracket and Fixoband Strap, attachments to pipe and pole can be made

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	NB/D N	Outer Diameter (OD)	Width (W)
CR037HD	336300	Oțel	Hot-Dip Galvanized	10	16 - 20 mm	16 mm
CR037S4	336400	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		10	16 - 20 mm	16 mm
CR050HD	336310	Oțel	Hot-Dip Galvanized	15	20 - 25 mm	16 mm
CR050S4	336410	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		15	20 - 25 mm	16 mm
CR075HD	336320	Oțel	Hot-Dip Galvanized	20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR075S4	336420	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		20	26.9 - 31.8 mm	16 mm
CR087HD	336322	Oțel	Hot-Dip Galvanized		32 - 34 mm	16 mm
CR100HD	336330	Oțel	Hot-Dip Galvanized	25	33.7 - 38 mm	20 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	NB/D N	Outer Diameter (OD)	Width(W)
CR100S4	336430	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		25	33.7 - 38 mm	20 mm
CR125HD	336340	Oțel	Hot-Dip Galvanized	32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR125S4	336440	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		32	40.0 - 44.5 mm	20 mm
CR150HD	336350	Oțel	Hot-Dip Galvanized	40	47 - 51 mm	20 mm
CR150S4	336450	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		40	47 - 51 mm	20 mm
CR200HD	336360	Oțel	Hot-Dip Galvanized	50	59.2 - 63.5 mm	20 mm
CR200S4	336460	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		50	59.2 - 63.5 mm	20 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)
CR037HD	336300	125N	550N
CR037S4	336400	125N	550N
CR050HD	336310	125N	550N
CR050S4	336410	125N	550N
CR075HD	336320	125N	550N
CR075S4	336420	125N	550N
CR087HD	336322	125N	550N
CR100HD	336330	250N	550N
CR100S4	336430	250N	550N
CR125HD	336340	250N	550N
CR125S4	336440	250N	550N
CR150HD	336350	250N	550N
CR150S4	336450	250N	550N
CR200HD	336360	250N	550N
CR200S4	336460	250N	550N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

