

Quick Strut Nut with Stud



CARACTERISTICI

Provides fast universal attachment of threaded rod and hardware to standard strut profiles

Pre-assembled slide nut ready to use out of the box

Spring retains assembly in place until hardware is tightened

Material: Oțel
Finish: Electrogalvanized

SPECIFICAȚII

Table 1/2


Număr de catalog	Article Number	Rod Size (RS)	Length 1 (L1)	Length 2 (L2)	A	B
QSNM10040EG	592922	10	22 mm	50 mm	8 mm	4 mm
QSNM8040EG	592912	8	26 mm	50 mm	6 mm	4 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	C	Torque (TQ)	Static Load 1 (F1)	Static Load 2 (F2)	Static Load 3 (F3)
QSNM10040EG	592922	41 mm	55 N·m	4400N	4400N	4900N
QSNM8040EG	592912	41 mm	28 N·m	3300N	3300N	3300N

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Static Load 1 represents 1.5 mm strut channel thickness. Static Load 2 represents 2.0 mm strut channel thickness. Static Load 3 represents 2.5 mm strut channel thickness.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

