

S Hook


CARACTERISTICI

For suspending chains, perforated bands, and similar items



SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Diameter (Ø)	Length (L)	Static Load
S30EG	591570	Oțel	Electrogalvanizat	3 mm	25mm	120N
S40EG	591580	Oțel	Electrogalvanizat	4 mm	35mm	250N
S40EGSP25	172420	Oțel	Electrogalvanizat	4 mm	35mm	250N
S40S4	591650	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		4 mm	35mm	250N
S50EG	591590	Oțel	Electrogalvanizat	5 mm	45mm	400N
S50S4	591660	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		5 mm	45mm	400N



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

