


STRC CU Strap Clamp for Copper Tube

CARACTERISTICI

Includes fasteners, screw and nut



Material: Copper

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Outer Diameter (OD)	Width (W)	Thickness (T)	Screw Diameter (Sc)	Screw Length (L)
STRC012CU	574170	12 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC015CU	574180	15 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC018CU	574190	18 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC022CU	574200	22 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm
STRC028CU	574210	28 mm	15 mm	0.6 mm	6	16mm



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

