

Strut Nut without Spring

CARACTERISTICI

Used to create metal frames with nVent CADDY Eristrut channels





Static Load Safety Factor: 3:1

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Thickness (T)	Torque (TQ)
NUTM10EG	315025	Oțel	Electrogalvanizat	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Oțel	Hot-Dip Galvanized	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Oțel	Electrogalvanizat	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Oțel	Hot-Dip Galvanized	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Oțel	Electrogalvanizat	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Oțel	Hot-Dip Galvanized	16	11.7 mm	125 N·m

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Rod Size (RS)	Thickness (T)	Torque (TQ)
NUTM6EG	314995	Oțel	Electrogalvanizat	6	6 mm	12 N·m
NUTM6HD	315000	Oțel	Hot-Dip Galvanized	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Oțel	Electrogalvanizat	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Oțel	Hot-Dip Galvanized	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)		8	6 mm	28 N·m

Pull-Out Strength				
Part Number	Channel Type	Channel Thickness		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

