

VDF TORX Wood-to-Metal Screw with TORX® Head



CARACTERISTICI

Wood dowel screw with metric thread connection

TORX® head

SPECIFICAȚII

Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Screw Diameter (Sc)	Length (L)	A
VDFM10050	593560	Oțel	Electro galvaniz ed	10	50mm	30 mm
VDFM10060	593330	Oțel	Electro galvaniz ed	10	60mm	30 mm
VDFM10080	593340	Oțel	Electro galvaniz ed	10	80mm	40 mm
VDFM10100	593350	Oțel	Electro galvaniz ed	10	100mm	60 mm
VDFM10100S4	400482	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		10	100mm	55 mm
VDFM10120	593370	Oțel	Electro galvaniz ed	10	120mm	60 mm
VDFM10150	593570	Oțel	Electro galvaniz ed	10	150mm	60 mm

Număr de catalog	Article Number	Material	Finish	Screw Diameter (Sc)	Length(L)	A
VDFM12120	400403	Oțel	Electrogalvaniz ed	12	120mm	55 mm
VDFM8050	593270	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	50mm	40 mm
VDFM8050S4	400477	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8	50mm	28 mm
VDFM8060	593280	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	60mm	30 mm
VDFM8070	593290	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	70mm	30 mm
VDFM8080	593300	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	80mm	40 mm
VDFM8080S4	400478	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8	80mm	40 mm
VDFM8100	593310	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	100mm	40 mm
VDFM8120	593400	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	120mm	50 mm
VDFM8150	593410	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	150mm	45 mm
VDFM8200	593420	Oțel	Electrogalvaniz ed	8	200mm	50 mm

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	C	TORX®
VDFM10050	593560	18 mm	T25
VDFM10060	593330	18 mm	T25
VDFM10080	593340	30 mm	T25
VDFM10100	593350	30 mm	T25
VDFM10100S4	400482	40 mm	T25
VDFM10120	593370	50 mm	T25
VDFM10150	593570	50 mm	T25
VDFM12120	400403	30 mm	T30
VDFM8050	593270	10 mm	T25
VDFM8050S4	400477	15 mm	T25
VDFM8060	593280	20 mm	T25
VDFM8070	593290	25 mm	T25
VDFM8080	593300	30 mm	T25


Număr de catalog	Article Number	C	TORX®
VDFM8080S4	400478	30 mm	T25
VDFM8100	593310	40 mm	T25
VDFM8120	593400	50 mm	T25
VDFM8150	593410	50 mm	T25
VDFM8200	593420	50 mm	T25

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

No HEX when length is 50.0 mm.

No TORX® head with the stainless steel screws.

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500

