


Wire Basket Tray Polymer Insert



The nVent CADDY Wire Basket Tray Polymer Insert utilizes a flame-retardant polymer to envelop the entire tray- providing bottom, side and cover protection. Available options include a flat bottom or a prescored version to the tray depth for coverage of the bottom and sides.

CARACTERISTICI

Standard black finish for use with divider posts

Polymer insert rolls into the tray bottom

Multiple color options to coordinate with cable tray selection


Color: Black
Material: Polymer

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Length (L)	Sides Included	Unit Weight
WBTFORM06BA		143 mm	3048mm	No	0.03 kg
WBTFORM08BA		193.8 mm	3048mm	No	0.04 kg
WBTFORM12BA		295.4 mm	3048mm	No	0.06 kg
WBTFORM18BA		447.8 mm	3048mm	No	0.09 kg
WBTFORM24BA		600.2 mm	3048mm	No	0.12 kg
WBTFORM2X12BA	50.8 mm	295.4 mm	3048mm	Yes	0.08 kg
WBTFORM2X18BA	50.8 mm	447.8 mm	3048mm	Yes	0.11 kg
WBTFORM2X24BA	50.8 mm	600.2 mm	3048mm	Yes	0.14 kg
WBTFORM2X4BA	50.8 mm	92.2 mm	3048mm	Yes	0.04 kg
WBTFORM2X6BA	50.8 mm	143 mm	3048mm	Yes	0.05 kg
WBTFORM2X8BA	50.8 mm	193.8 mm	3048mm	Yes	0.06 kg
WBTFORM4X12BA	101.6 mm	295.4 mm	3048mm	Yes	0.1 kg
WBTFORM4X16BA	101.6 mm	397 mm	3048mm	Yes	0.12 kg
WBTFORM4X18BA	101.6 mm	447.8 mm	3048mm	Yes	0.13 kg
WBTFORM4X24BA	101.6 mm	600.2 mm	3048mm	Yes	0.16 kg
WBTFORM4X4BA	101.6 mm	92.2 mm	3048mm	Yes	0.06 kg

Număr de catalog	Height (H)	Width (W)	Length (L)	Sides Included	Unit Weight
WBTFORM4X6BA	101.6 mm	143 mm	3048mm	Yes	0.07 kg
WBTFORM6X12BA	152.4 mm	295.4 mm	3048mm	Yes	0.12 kg
WBTFORM6X18BA	152.4 mm	447.8 mm	3048mm	Yes	0.16 kg
WBTFORM6X24BA	152.4 mm	600.2 mm	3048mm	Yes	0.18 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

