

Mesh Bonding Network Connector, MBNC240



CARACTERISTICI

Allows for fast, simple and economical field connection of grounding and bonding wires

Heavy duty clamps with stainless steel hardware are suitable for direct burial

Can accommodate additional pigtails that can be used to connect to building steel and equipment

Can be combined with Universal Pedestal Clamp for bonding to various pedestal sizes for mesh bonding networks




SPECIFICAȚII

Număr de catalog	Material	Conductor Size	nVent ERICO Cu-Bond Conductor	Complies With
MBNC240	Copper, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	#2 Solid - 4/0 Stranded, 35 mm ² - 100 mm ²	CBSC8, CBSC10, CBSC13	IEC® 62561-1

DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

IEC compliance is valid only for nVent ERICO Cu-Bond Conductors listed.



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

