


Multi-Purpose Grounding Clamp, Stainless Steel



CARACTERISTICI

Convenient multi-purpose clamp designed to accommodate round conductors, flat conductors, ground rods and rebar

Stainless steel material with inner plate allows compatibility between most dissimilar metals

SPECIFICAȚII

Table 1/3


Număr de catalog	Article Number	Material	Conductor Size	Tape Size	Ground Rod Diameter, Nominal	Ground Rod Diameter, Actual (Ø)
MPSC404SS	120319	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	35 mm ² Stranded - 50 mm ² Stranded, #2 Stranded - 1/0 Solid	40 x 4 mm Max	5/8" - 3/4"	14.2 - 19 mm

Table 2/3

Număr de catalog	Article Number	Rebar Size, Metric	Rebar Size, US	Rebar Size, Canada	Length (L)	Width (W)
MPSC404SS	120319	16 - 20 mm	#5 - #6	15M - 20M	65mm	65 mm

Table 3/3

Număr de catalog	Article Number	Torque (TQ)	Complies With
MPSC404SS	120319	23 N·m	IEC® EN 62561-1



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

